


Palaišanas vārsts MS9-EE-G-V110-S-VS

Daļas numurs: 562942

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	9
Tiklojuma izmērs	90 mm
Konstruktīvas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droseļējams
Rokas vadība	aizturošs Spiedošs
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	3,5 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	18.000 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	14.100 l/min
Noslodzes cikls	100%
Tinuma raksturlielumu dati	110 V AC: 50 Hz, komutējošā jauda 11,5 VA, Noturēšanas jauda 8,9 VA 110 V AC: 50 Hz, komutējošā jauda 9,5 VA, Noturēšanas jauda 6,2 VA
Darbošanās paņēmieni	filtrēts saspīstais gaiss, 40 µm filtrācijas pakāpe, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Izvēles ar piederumiem Līnijas instalācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	2.300 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietas 3	G1
Elektriskais savienojums	Spraudnis kubisks izpildījums Pēc DIN EN 175301-803 Konstrukcija A
Materiālu informācija, virzulis	POM
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums