

Palaišanas vārsts MS9-EM-NG-S-VS

Daļas numurs: 562954

FESTO

Manuāls, ar klusinātāju, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	9
Tīklojuma izmērs	90 mm
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Atstatīšanas tips	Piespiedu vadotne
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	18.000 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	14.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	2.400 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1
Virzuļa slīdņa materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums