


# Maģistrāles izejas ligzda NECU-M-PPG5-C1

Daļas numurs: 563059

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61984
Elektriskais savienojums	AIDA Push-pull 5-kontaktu iepriekš salikts Ligzda / atsperots terminālis
Spraudņa kodējums	Uz kontaktiem 2 un 5
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	16 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Pieļaujamais vada diametrs	9 ... 13 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 100 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Material housing	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Korpusa krāsa	sudraba
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Vara sakausējums Niķelēti un apzeltīti