


Ventilācijas aizsardzība

VABD-D3-SN-G14

Daļas numurs: 563400

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--------------------------------|--|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -50 ... 60 °C |
| Montāžas tips | Vītņots ar ārējo (vīrišķo) vītņi |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | EPDM |
| Atgaisošanas skrūves materiāls | PA |