


Kabelis

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Daļas numurs: 563782

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums	Taisnā līgзда / taisnā līgзда Sub-D / Sub-D 15-kontaktu / 9-kontaktu
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	79 mm
Vada diametrs	6,6 mm
Kabeļa tips	LIYCY
Kabeļa struktūra	6x0,34 Aizsargāts
Krāsas kods, dzīslas izolācija	DIN 47100
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Material cable sheath	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Material housing	Plastisks, metalizēts Metāls
Material electrical contact	Apzeltīts