


Aksiālais komplekts EAMM-A-P10-38A-70A

Daļas numurs: 564997

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	12,5 Nm
Produkta svars	200 g
Interfeisa kods, aktuators	P10-38A
Interfeisa kods, Motora In	70A
Interfeisa kods, sajūga korpuss	38A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS