


Leņķveida satvērējs HGWC-20-40-A

Daļas numurs: 565145
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 20 |
| Max. aizvietošanas precizitāte | $\leq 0,2$ mm |
| Max. leņķa satvērēja žokļu brīvģājiens ax,ay | $\leq 0,5$ deg |
| Max. satvērēja žokļu brīvģājiens Sz | $\leq 0,1$ mm |
| Max. atvēršanās leņķis | 80 deg |
| Simetriska rotācija | $\leq 0,2$ mm |
| Atkārtošanas precizitāte, satvērējs | $\leq 0,05$ mm |
| Satvērēja pirkstu skaits | 2 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Satvērēja funkcija | Leņķis |
| Konstrukcijas struktūra | Zobstienis un zobrats vadīta motora sekvence |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 8 bar |
| Max. satvērēja darbošanās frekvence | ≤ 4 Hz |
| Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem | 90 ms |
| Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem | 75 ms |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, atverošais | 144 Ncm |
| Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, aizverošais | 144 Ncm |
| Masas inerces moments | 4,31 kgcm ² |
| Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais | 80 N |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais | 8 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais | 1,9 Nm |
| Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais | 6,7 Nm |
| Vadotņu komponentu eļļošanas intervāls | 10 Mio SP |
| Produkta svars | 700 g |
| Montāžas tips | Iekšējā vītne un centrējošā uzmava |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Material housing | Cinka spiedienlējums Krāsots |
| Material gripper jaws | Cinka spiedienlējums Krāsots |