

Savienojošais vads MHJ9-KMH-2,5-MF

Daļas numurs: 565519

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	RCM Mark
Papildus funkcijas	Dzirksteļu uztverošs Noturošās strāvas samazinājums ar enerģijas rekuperāciju. Drošības slēgvārsts
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	98 g
Elektriskais savienojums	2-pin / 2-pin / 4-vadu Taisnā līgza / taisnā līgza / vads
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 53 V
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Piezīme par darbību	Barošanas blokam jānodrošina vismaz 1.7 A piegāde bez sprieguma krituma
Jaudas patēriņa informācija	Vājstrāvas fāze 2.0W, augstas strāvas fāze 7.0W, uz kanālu
Noslodzes cikls	100 % Ievērojiet piezīmes saistībā ar elektromagnētisko vārstu darbību
Trigera signāla diapazons DC	3 ... 30 V
Piezīme par padeves strāvu	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	POM