


# Savienotāja bloks CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Daļas numurs: 565703

FESTO

Clamping technology, for intrinsically safe modules.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Montāžas tips	Uz savienojošā bloka CPX-M-GE..
Produkta svars	100 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorija Gāze	II (1) G
ATEX kategorija Putekļi	II (1) D
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	[Ex ia Ga] IIC
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	[Ex ia Da] IIIC
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Sertifikācijas departaments	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Elektriskais savienojums	8-kontakti / 8-kontakti
leēju skaits	8