

Kolektora sliede. VABM-L1-10HW-G18-4

Daļas numurs: 566608

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	10,5 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums	1,5 Nm
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,45 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	3 Nm
Produkta svars	163 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums