


# Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1VH2-LP

Daļas numurs: 566714

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Polaritātes aizsargāts	Bipolārais
Papildus funkcijas	Dzirksteļu uztverošs
Signāla statusa attēlojums	LED
Nominālais darbības spriegums DC	24 V 12 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Palielināta apkārtējās vides temperatūra	-5 - 60 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	1,5 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu Spraudņa ligzda
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Klipsis
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA