


Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1H3-LR

Daļas numurs: 566717

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Papildus funkcijas	Dzirksteļu uztverošs Noturēšanas strāvas samazināšana
Signāla statusa attēlojums	LED
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	1,5 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu Spraudņa ligzda
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Klipsis
Korpora krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	PA