


# AS-i modulis CESA-GW-AS-CO

Daļas numurs: 567033

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
Apkalpes elements	4 taustiņi
Statusa displeji	LCD displejs Dzeltens LED, plānošanas režīms Zaļš LED AS-i normāla darbība Zaļš LED AS-i spriegums normāls Zaļš LED PROFIBUS masters Zaļš LED slave programmēšana Zaļš LED spriegums ieslēgts Sarkans LED, konfigurācijas kļūda
Darbības spriegums	AS-i voltage 30 V DC
Strāvas patēriņš	200 mA no AS-i kopnes
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 85 °C
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 55 °C
Tests uz triecienu intensitāti	pēc NE 61131-2
Tests uz vibrāciju intensitāti	pēc NE 61131-2
Produkta svars	520 g
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	10 kbit/s līdz 1 Mbit/s
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis 5-kontaktu COMBICON
Fieldbus saskarne	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Programmēšanas/diagnostikas interfeiss	Seriālais interfeiss RS 232
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais