


Mērišanas modulis CPX-CMIX-M1-1

Daļas numurs: 567417

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoze	Channel and module-oriented diagnostics
Īssavienojuma stiprums	Jā
Diagnosticēšanas instruments	Zema sprieguma moduļi Zema sprieguma mērišanas sistēma Izmantojot lokālo 7 segmentu displeju
Max. moduļu skaits	9
Attēlošana	Septiņu segmentu displejs
Statusa displeji	LED dzeltens = PL (slodzes enerģija) LED sarkans = kļūda
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	10 ms
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	80 mA
Autorizācija	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	140 g
Asis uz joslu	1
Ass joslu skaits	1
Max. līnijas garums	30 m
Kontroles interfeisa elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda M9 5-kontaktu
Kontroles interfeiss	Digitālais CAN kopne ar Festo protokolu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts