


Plastmasas caurule PEN-U

Daļas numurs: 567448

FESTO

Lūdzu ievērojiet minimālo pasūtījuma daudzumu.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/8
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 58 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 140 °F
Pneimatiskais savienojums	iespiežamajam savienojumam ar ārējo diametru 5/8"
Krāsa	zils brūns dzeltens zaļš neitrāla Sarkans Melns sudraba balts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE