

Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums QBL-1/4-1/2-U

Daļas numurs: 567775

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	0,315 "
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	5
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	8,851 ft-lbf
Produkta svars	1,27 oz
Montāžas tips	External hexagon 3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PBT
Vītnes blīvējuma materiāls	PTFE
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais