

# Plastmasas caurule

## PUN-H-3/16-BR-150-CB

Daļas numurs: 567995

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs, collās                    | 3/16   |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei   | 0,069 ft   |
| Min. liekšanās rādiuss                      | 0,025 ft   |
| Tubing characteristics                      | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates   |
| Tubing test conditions                      | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -14,4 ... 145 Psi  |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Pārtikas drošs                              | Skatiet Papildus materiālu informāciju   |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -31 ... 145 °F   |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu       | 0,13 oz/ft   |
| Pneimatiskais savienojums                   | For push-in connector outside diameter 3/16"   |
| Krāsa                                       | brūns  |
| Balsta cietība                              | D 52 +/-3  |
| Materiālu piezīme                           | Brīvs no vara un PTFE<br>Atbilst RoHS  |
| Caurules materiāls                          | TPE-U(PU)  |