

Plastmasas caurule PLN-5/16-NT-150-CB

Daļas numurs: 569900

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/16
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,164 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,082 ft
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 203 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,231 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	For push-in connector outside diameter 5/16"
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE