

# Plastmasas caurule PLN-1/4-BL-150-CB

Daļas numurs: 569915

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	1/4
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,105 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,039 ft
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 203 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,18 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 1/4"
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE