



Mini kamanas DGSL-N-20-150-EA

Daļas numurs: 570243
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Gājiens | 150 mm |
| Regulējamās gala pozīcijas diapazons/priekšējais garums | 50,5 mm |
| Regulējamās gala pozīcijas diapazons/aizmugurējais garums | 5,5 mm |
| Virzuļa diametrs | 25 mm |
| Piedzīņas elementa darbības režīms | Skava |
| Amortizēšana | Īsi elastīgie amortizācijas gredzeni/spilveni abos galos |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadotne | Lodīšu gultņu vadotne |
| Konstrukcijas struktūra | Skava Virzulis Virzuļa kāts Kamana |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 8 bar |
| Max. ātrums | 0,8 m/s |
| Atkārtēšanas precizitāte | 0,3 mm |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās | 0,45 Nm |
| Amortizācijas garums | 1,2 mm |
| Max. spēks Fy | 4.400 N |
| Max. spēks Fz | 4.400 N |
| Maks. moments Mx | 90 Nm |
| Maks. moments My | 80 Nm |
| Maks. moments Mz | 80 Nm |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 247 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 295 N |
| Kustīgā masa | 1.566 g |
| Produkta svars | 3.682 g |
| alternatīvie savienojumi | Skatiet produkta rasējumu |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums | 1/8 NPT |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Vāka materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiāls | HNBR |
| Korpasa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |