

Plēšu komplekts EADB-V1-32-S101-200

Daļas numurs: 570263

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	46 mm
Izmērs	32
Gājiena diapazons	101 ... 200 mm
Virzuļa kāta pagarinājums	74 mm
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Vides izturība	Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Kustīgā masa	66 g
Produkta svars	108 g
Montāžas tips	uzvelkams Ar vītņotu tapu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiāla piezīme: Adaptera komponentes	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiāla piezīme: Plēšas	NBR
Vītņstieņa materiāla informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais