

Plastmasas caurule PAN-MF-6X1-SW

Daļas numurs: 570358

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	35 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
Min. liekšanās rādiuss	15 mm
Atbilst standartam	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,7 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 27 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 391,5 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] Minerāleļļa
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,016 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 65 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12