


Ligzdas savienotājs MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Daļas numurs: 570367

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 kubisks izpildījums
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	6 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Vada blīvējošais savienojums	M12
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Termināļa šķērsriezums	0,25 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	HNBR