

Devēju kārba SRBP-M-CA1-GR270-MS-1U-TP20

Daļas numurs: 570402

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	leņķisks
Bāzēts uz standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Autorizācija	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Sertificēta drošības funkcionalitāte saskaņā ar ISO 13849 un IEC 61508 (SIL)	līdz pat SIL 2 augstas prioritātes
Izmērītais mainīgais lielums	Pagrieziena leņķis
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas punkta atkārtošanos	+/- 1 deg
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Sprieguma kritums	≤ 0,2 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Izejas signāls	Digitālais
Darbības sprieguma diapazons AC	19,2 ... 28,8 V
Darbības sprieguma diapazons DC	19,2 ... 28,8 V
Tukšgaitas strāva	0 ... 10 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis 9-kontaktu lespiežams
Max. līnijas garums	30 m
Vada blīvējošais savienojums	M20
Pieļaujama vada diametrs	5 ... 13 mm
Pievienojamā vada nominālais šķēsgriezums	2,5 mm ²
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	1.000 g
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Darbības statusa displejs	LED
Pozīcijas indikators	Sarkans/zaļš
Iestatīšanas diapazons, leņķa ieraksts	0 ... 270 deg
Aizsardzības klase	IP65
Izolējošais spriegums	50 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Drošības klase	III
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Piesārņojuma pakāpe	3