

Plastmasas caurule PLN-14X2-NT

Daļas numurs: 570424

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	14 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	80 mm
Iekšējais diametrs	10 mm
Min. liekšanās rādiuss	40 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,07 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 14 mm
Krāsa	neitrāla
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE