

# Vadotnes cilindrs

## DFM-N-12-80-B-P-A-GF

Daļas numurs: 570553


Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar iebūvētu vadotni.

Tuvuma slēdzi, tips SMTSO-8E, var lietot kopā ar šo produktu ar gājieniem vienādiem vai lielākiem par 50 mm. Atbilstošais montāžas komplekts, tips SMB-8E, tiek uzstādīts iekšpusē vai ārpusē.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Gājiens  | 80 mm  |
| Virzuļa diametrs   | 12 mm  |
| Piedziņas elementa darbības režīms                       | Skava  |
| Amortizēšana   | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Montāžas pozīcija  | Jebkurš  |
| Vadotne  | Slīdbukses vadotne   |
| Konstrukcijas struktūra                                  | Vadotne  |
| Pozīcijas detektēšana                                    | Tuvuma devējiem  |
| Darbošanās spiediens                                     | 2 ... 10 bar   |
| Darbības režīms  | divpusējās darbības  |
| Darbošanās paņēmieni                                     | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                        | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                    | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| Apkārtējās vides temperatūra                             | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 51 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 68 N   |
| alternatīvie savienojumi                                 | Skatiet produkta rasējumu  |
| Pneimatiskais savienojums                                | M5   |
| Materiālu piezīme  | Atbilst RoHS   |
| Vāka materiāls   | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Blīvējumu materiāls                                      | NBR  |
| Korpusa materiāls  | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Virzuļa kāta materiāls                                   | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |