


Kolektora sliede. VABM-B6-E-N12-4

Daļas numurs: 570726

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	21 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Maks. pievilkšanas moments, H-sliedes stiprinājums	1,5 Nm
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	2 Nm
Maks. pievilkšanas moments, sienas stiprinājums	5 Nm
Produkta svars	690 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT1/2-14
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums