


Kolektora sliede. VABM-B6-E-N12-6

Daļas numurs: 570727

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 21 mm |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 6 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums | 1,5 Nm |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums | 2 Nm |
| Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums | 5 Nm |
| Produkta svars | 915 g |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | NPT1/8-27 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/2-14 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | NPT1/2-14 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |