



Gala plāksne VMPAL-EPL-SD9-IP40

Daļas numurs: 570777

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	43 mm
Garums	107,3 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	8
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	8
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	190 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Daudzkontakta spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	9
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gala plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums PA-pastiprināts