



Vidējā plāksne VABF-S4-1-S

Daļas numurs: 570851

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0,3 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	3 ... 10 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	295 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	Kolektora bloks, izmērs 26 saskaņā ar ISO 15407-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Kolektora bloks, izmērs 26 saskaņā ar ISO 15407-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Kolektora bloks, izmērs 26 saskaņā ar ISO 15407-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Kolektora bloks, izmērs 26 saskaņā ar ISO 15407-2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums