


# Kontroles elements FED-400

Daļas numurs: 570864  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	56 mm
Augstums	109 mm
Garums	149 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	2 Mbyte
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	256
Līdzekļa atmiņa	32 kByte
Trauksmes	1.024
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	256
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	4,3"
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	480x272 Pikseli
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,4 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkta svars	1.000 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa līgзда
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.09 vai jaunāks