


Savienojošais vads NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Daļas numurs: 570920

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	1 A
Piesārņojuma pakāpe	2
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Elektriskais savienojums 1	Ligzda, kvadrātveida izpildījums L2, 5-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Atvērts gals, 5-dzīslu
Kabeļa struktūra	5 x 0,14 mm ²
Vada diametrs	4,1 mm
Kabeļa garums	2,5 m
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	0,14 mm ²
Krāsas kods, dzīslas izolācija	zils brūns Pelēks Melns balts
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Materiālu informācija, izolējošā uzmava	PP
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC