


Spraudnis FBS-SCRJ-PP-GS

Daļas numurs: 571017

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	60 g
Piezīme attiecībā uz feldbus interfeisu	PROFINET LWL
Ethernet vada specifikācija	Optiskās šķiedras vadi Polimēra šķiedra 980/1000µm Individuālās dzīslas diametrs: 2.2 mm
Pieļaujamais vada diametrs	6,5 ... 9,5 mm
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķela pārklājums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE