


Pasīvo vadotņu ass ELFR-...-55- -

Daļas numurs: 571437

FESTO



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 1.500 mm
Izmērs	55
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu ass bez piedziņas elementa
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	1 ... 3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	38,3E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	41,18E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	300 N
Max. spēks Fz	300 N
Max. brīvģājiena pārvietoējuma pretestība	10 N
Atsauces vērtība, darbības veiktspēja	5.000 km
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	0 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājiena	4.550 g
Papildus svārs uz gājiena 10 mm	77 g
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts