


Adapteris VAVE-C8-1R8

Daļas numurs: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Signāla statusa attēlojums	LED
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pievilkšanas moments	0,25 Nm
Produkta svars	3,5 g
Elektriskais savienojums	3-polu / 2-polu M8 / - Spraudnis / ligzda
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza