

# Plastmasas caurule PAN-M-10X1,25-NT

Daļas numurs: 572089

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	65 mm
Iekšējais diametrs	7,5 mm
Min. liekšanās rādiuss	45 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 26 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Apkārtējās vides temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,035 kg/m
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 65 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	Poliamīds 12