

Plastmasas caurule PAN-M-4X0,75-GN-500

Daļas numurs: 572092

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	15 mm
Iekšējais diametrs	2,5 mm
Min. liekšanās rādiuss	10 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 42 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Apkārtējās vides temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,008 kg/m
Krāsa	zaļš
Balsta cietība	D 65 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	Poliamīds 12