


Kabeļa ligzda NEFU-X24F-M12G4

Daļas numurs: 572226
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	36 mm
Augstums	40 mm
Garums	40 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	30 g
Feldbus spraudnis	taisnais, M12x1, 4-kontaktu, A-kodēts
Ekspluatācijas spriegums DC, AS-Interfeiss	26,5 ... 31,6 V
Nominālais darba spriegums DC, AS-Interfeiss	26,5 V
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	20,4 ... 26,4 V
Nominālais darba spriegums DC, slodzes spriegums	24 V
Aizsardzības klase	IP65 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 75 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA
Vāka materiāls	PA