


Sievišķais cauruļu savienotājs N-1-P-19

Daļas numurs: 572260

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 16,5 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcija | Taisns izpildījums |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 67,6 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Male thread, R1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurulēm ar iekšējo diametru 19 mm |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpora materiāls | Anodizēts alumīnijs |