

Iespiežamais savienojums QBM-10-32-UNF-1/8-I-U

Dalās numurs: 572311

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Nominālais izmērs	0,094 "
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Max. pievilšanas moments	1,106 ft-lbf
Produkta svars	0,071 oz
Montāžas tips	Internal hexagon 3/32
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Male thread, 10-32 UNF-2A
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 1/8" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais