

Fiksēts ierobežotājs VMPA1-FT-NW1.2-10

Daļas numurs: 572548

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	52 ... 58 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominālais izmērs	1,2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 40 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	0,06 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Dobtas skrūves materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums