


Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1VR1-LP

Daļas numurs: 573921

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Polaritātes aizsargāts	Bipolārais
Papildus funkcijas	Dzirksteļu uztverošs
Signāla statusa attēlojums	LED
Nominālais darbības spriegums DC	24 V 12 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. pievilkšanas moments	0,27 Nm
Produkta svars	3,2 g
Elektriskais savienojums	4-polu / 2-polu M8 / - Spraudnis / ligzda
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	EPDM
Korpusa materiāls	PA
Skrūvju materiāls	Termiski apstrādāts tērauds