

Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1K6-LR

Daļas numurs: 573945

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Polaritātes aizsargāts	Bipolārais
Papildus funkcijas	Dzirksteļu uztverošs Noturēšanas strāvas samazināšana
Signāla statusa attēlojums	LED
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. pievilkšanas moments	0,27 Nm
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	34 mm
Produkta svars	11 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu / 2-vadu Leņķveida līgзда / vads Kvadrātisks izpildījums/atvērts gals
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	3,4 mm
Vada diametra pielāpe	± 0,1 mm
Kabeļa garums	0,5 m
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	EPDM
Korpusa materiāls	PA
Kabeļa izolācijas materiāls	TPV
Skrūvju materiāls	Termiski apstrādāts tērauds