

Lineārais portāls DHSL-6-DGC40S-DGEA25

Daļas numurs: 574521

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|----------------------------------|
| Salikšana | Lineārs portāls 6 |
| Efektīvā slodze | 0 ... 6 kg |
| Piedziņas elements, Z ass | DGEA-25 |
| Piedziņas sistēma, Z ass | Elektrisks zobsiksna piedziņa |
| Vidējā pozīcija, Z ass | Jebkurš |
| Gājiens, Z ass | 0 ... 200 mm |
| Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Piedziņas elements, Y ass | DGC-40 |
| Piedziņas sistēma, Y ass | Pneimatisks |
| Vidējā pozīcija, Y ass | x1 |
| Gājiens, Y ass | 0 ... 8.500 mm |
| Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |
| Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |