

# Lineārais portāls DHSL-6-EGC120TB-DGEA25

Daļas numurs: 574522

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 6
Efektīvā slodze	0 ... 6 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-25
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 600 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	EGC-120-TB
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm