


Lineārais portāls DHSL-10-EGC120TB-EGC80BS

Daļas numurs: 574529

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 10
Efektīvā slodze	0 ... 10 kg
Piedziņas elements, Z ass	EGC-80-BS
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks Ar vārpstu
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Piedziņas elements, Y ass	EGC-120-TB
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksņas piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm