

Lineārais portāls DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Daļas numurs: 574530

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 15
Efektīvā slodze	0 ... 15 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-40
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 1.000 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	DGC-40-FA
Piedziņas sistēma, Y ass	Pneimatisks
Vidējā pozīcija, Y ass	x1
Gājiens, Y ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm