



Vertikālā spiediena piegādes plāksne VABF-L1-P3A3-M7

Daļas numurs: 574592

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	10,5 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,45 Nm
Produkta svars	220 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M7
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums