


Kopnes interfeiss CDPX-F-CO

Daļas numurs: 575301

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	24 mm
Augstums	91 mm
Garums	41 mm
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Fieldbus saskarne	CANopen
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s