


Spraudnis NECU-M-S-A12G4-IS

Daļas numurs: 575719

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	38 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Cage clamp terminālis M12x1 Taisnais spraudnis
Spraudņa kodējums	A
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 8 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,14 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apzeltīts